

Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: DM/16**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-code snijkop: DTUNR/L

geschikte wisselplaat: TN.. 1604..

geschikte basisdelen: 264910 - 264922

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 48 mm

Middenverplaatsing: 27 mm

Totale lengte: 35 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	35 mm
geschikte basisdelen	264910 - 264922
Plaatafmeting	16 mm
Middenverplaatsing	27 mm
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
ISO-code snijkop	DTUNR/L
Minimale voorboor-Ø D_{min}	48 mm
Onderlegplaat	259033 4
Schroef voor onderlegplaat	259027 1
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 2
Systeem	DM
Serie	Snijkop
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Onderlegplaat	259226
Schroef voor onderlegplaat	259611
Klemstukunit	259503