

Snijkop, links, System / plaatafmeting: DM/16



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251411 DM/16 |
| GTIN | 4251414902879 |
| Artikelklasse | 29D |

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-code snijkop: DTUNR/L

geschikte wisselplaat: TN.. 1604..

geschikte basisdelen: 264910 - 264922

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 48 mm

Middenverplaatsing: 27 mm

Totale lengte: 35 mm

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------|
| ISO-code snijkop | DTUNR/L |
| Middenverplaatsing | 27 mm |
| geschikte wisselplaat | TN.. 1604.. |
| Onderlegplaat | 259033 4 |
| Klemstuk, schroef, O-ring | 259036 6 |
| geschikte basisdelen | 264910 - 264922 |
| Plaatafmeting | 16 mm |
| Schroef voor onderlegplaat | 259027 1 |
| Systeem | DM |
| Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$ | 48 mm |
| Totale lengte | 35 mm |
| Serie | Snijkop |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |

Accessoires

| | |
|----------------------------|--------|
| Klemstukunit | 259508 |
| Onderlegplaat | 259226 |
| Schroef voor onderlegplaat | 259611 |