

Snijkop, links, System / plaatafmeting: QC/07**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260406 QC/07
GTIN	4251414902596
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-code snijkop: SDQCR/L 0702

geschikte wisselplaat: DC.. 0702..

geschikte basisdelen: 264900 - 264908

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 24 mm

Middenverplaatsing: 13 mm

Totale lengte: 20 mm

Technische beschrijving

Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Wisselplaatschroef	269023 1
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code-wisselsnijkop	SDQCR/L 0702
Totale lengte	20 mm
Systeem	QC
Middenverplaatsing	13 mm
geschikte basisdelen	264900 - 264908
Serie	Snijkop
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Spanschroef	269431
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8