

HOLEX**Digitale schuifmaat ABS, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412821 200
GTIN	4045197770257
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Digitale schuifmaat met **absolute meetschaal**, geen nulstelling nodig. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.

- **Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal.**
- **De elektronica is van de behuizing losgekoppeld en rechtstreeks op het schuifgedeelte aangebracht. De meetkracht wordt rechtstreeks op de meetbekken overgebracht. Daardoor is de schuifmaat minder gevoelig voor fouten en gaat deze langer mee.**
- **Met robuuste metalen behuizing.**

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 200 mm
Automatische uitschakeling	ja
Beklengte	50 mm
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Aflezing	0,0005 inch
Materiaal behuizing	Metaal
Norm	ISO 13385
Aflezing	0,01 mm

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Dieptemaat aanwezig	ja
Kalibratie	A1
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412230
Schroef voor dieptemaathouder	412236