

HOLEX**Digitale schuifmaat ABS met meetpunten, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415621 300
GTIN	4045197770288
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale schuifmaat met **absolute meetschaal**, geen nulstelling nodig. Groot, contrastrijk digitaal display. Elektronica wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld. Inschakelen door eenvoudig aan te schuiven. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. **Met robuuste metalen behuizing.**

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032

Technische beschrijving

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aflezingsprecisie	0,0005 inch
Kalibratie	A1
Aflezingsprecisie	0,01 mm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Beklengte	90 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm

Norm	ISO 13385
Meetpunten	ja
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

Schroef voor dieptemaathouder	412230
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032