




Digitale diepteschuifmaat, Meetbereik: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	418742 300
GTIN	4045197771209
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Het meetresultaat wordt op een goed afleesbaar display weergegeven. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Extra brug nr. 418744.

Technische beschrijving

Aflezings	0,01 mm
Aflezings omschakelbaar	0,0005 inch
Bruglengte	100 mm
Aflezings omschakelbaar	0,01 mm
Kalibratie	A1
Doorsnede liniaal	16x4 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385

Aflezingsomschakelaar	mm / Inch
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497100 D2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Schroef voor dieptemaathouder	412230
Zender Type S1	498966 S1
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497100 D1
Aansluitkabel Type D2	497080 D2