

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schroef voor onderlegplaat	259025 12
Klemstuk, schroef, veer	259035 7
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	40 mm
Schachtgrootte	32 mm
Plaatafmeting	19 mm
Onderlegplaat	259031 36
Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
ISO-code houder	DCLNR/L 3232P19
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

Onderlegplaat Type 36

259031 36

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

Schroef voor onderlegplaat 10-delig Type 2

259026 2

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500