

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250024 25/16
GTIN	4045197772169
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Verenset	259044 6
Plaatafmeting	16 mm
Schachtgrootte	25 mm
Onderlegplaat	259031 35
Set verende stiften	259047 4
Kniehefboom	259015 12
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-code houder	PCSNR/L 2525M16
Totale lengte L	150 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	33 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Kniehefboomschroef	259018 11
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Onderlegplaat Type 35	259031 35
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Kniehefboom Type 12	259015 12