

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 50/19mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Artikelklasse	21T

Omschrijving

Uitvoering:

PCLNR 95° boorstangen voor wisselplaten CN.

Technische beschrijving

Totale lengte L	350 mm
Kniehefboom	259015 13
Minimale voorboor-Ø D_{min}	63 mm
Set verende stiften	259047 5
Plaatafmeting	19 mm
Spanhoogte L_2	48 mm
Kniehefboomschroef	259018 13
Onderlegplaat	259031 36
Middenverplaatsing L_3	35 mm
Verenset	259044 7
ISO-code houder	A50U PCLNR/L19
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	50 mm

Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Kniehefboom Type 13	259015 13
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Onderlegplaat Type 36	259031 36
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Verenset10-delig Type 7	259044 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500