

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260004 16/12
GTIN	4045197772527
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	12 mm
Schachtgrootte	16 mm
ISO-code houder	SCRCR/L 1616H12
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Wisselplaatschroevenset	269028 16
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Totale lengte L	100 mm
Onderlegplaat	269005 6
Functiebreedte L <sub>4</sub>	17 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 16	269028 16
Onderlegplaat Type 6	269005 6
Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500