

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260005 10/06
GTIN	4045197772565
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 22
ISO-code houder	SCRCR/L 1010E06
Plaatafmeting	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	11 mm
Totale lengte L	70 mm
Schachtgrootte	10 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500