

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	18 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Totale lengte L	125 mm
Functiebreedte L ₄	22 mm
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	9 mm
Onderlegplaat	269005 1
ISO-code houder	SCRCR/L 2020K09
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 1	269005 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500