

Garant**eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261102 16/11
GTIN	4045197771865
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900-319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SVJBR/L 1616X11

geschikte wisselplaat: VB.. 1103..

Functiebreedte L₄: 20 mm

Koplengthe L₁: 34 mm

Totale lengte L: 81 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 1

Technische beschrijving

Totale lengte L	81 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 1
Koplengthe L ₁	34 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..

Schachtgrootte	16 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	SVJBR/L 1616X11
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8