

**JEPSON** POWER**HM-cirkelzaagblad Drytec® Ø 355×25,4 mm, Aantal tanden: 72****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078237 72
GTIN	4260052460153
Artikelklasse	07E

**Omschrijving****Uitvoering:**

HM-uitgerust cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.

- **Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.**
- **Zeer hoge standtijden.**
- **Hoge snedekwaliteiten.**
- **5 x naslijpen mogelijk.**
- **Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).**

**Opmerking:**

Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Aantal tanden optimaal voor	Materiaaldikte 2,5 – 4 mm
Aantal tanden	72
Snedebreedte B	2,2 mm
Geschikt voor	078231 gr. 9435
geschikt voor materiaal	voor dunwandig materiaal

Producttype

Cirkelzaagblad