



Pozidriv-schroevendraaierdop, 1/4 inch, Kruiskopmaat: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	631630 4
GTIN	4045197772930
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

voor schroef-Ø: 7,3 - 12,7 mm

Ø aandrijfzijde: 11 mm

Lengte: 25 mm

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	11 mm
voor schroef-Ø	7,3 - 12,7 mm
Lengte	25 mm
Kruiskopmaat	4 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Producttype

Dop