


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Smalle ronde borstel recht, staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1:
125X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571400 125X22
GTIN	4017359154212
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad staaldraad, 0,50 mm, smalle uitvoering, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. Hoge standtijd en geluidsarm draaiend.

Toepassing:

Speciaal voor het bewerken **van U- en V-lasnaden**, die vaak voor pijpverbindingen worden gebruikt.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	26 mm
Aantal gedraaide draaddelen	40
Borstel-Ø D ₁	125 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Bezetting breedte L ₁	6 mm

Boring-Ø d ₁	22 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Ronde borstel