

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Buizenrager microschurend (SiC) korrel 1000, Borstel-Ø D1: 4,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574476 4,2
GTIN	4017359290644
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.

**Fijne siliciumcarbide**-borstel (**SiC**) in **korrel 1000**, borstelhaar-Ø **0,25 mm**, totale lengte 100 mm.

**Toepassing:**

**schuurnylonborstels** werken zowel aan de punt als aan de zijvlakken van de borstelharen.

Doordat er voortdurend nieuw schuurmateriaal vrijkomt, wordt een **gelijkmatige schurende werking** gegarandeerd. Voor het **afbramen** van (dwars-)boringen, O-ring-openingen alsmede voor het **reinigen** en **polijsten** van sproeiers en kleine hydraulische boringen.

**Technische beschrijving**

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	4,2 mm
Werk Lengte L <sub>3</sub>	25 mm
Schacht-Ø D <sub>5</sub>	2,2 mm
Producttype	Buizenrager