

Garant**Tool-UNIT gereedschapsdrager, Voor gereedschapsschachten: SK30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	971000 SK30
GTIN	4045197773364
Artikelklasse	91Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapsdrager van slijtvast polypropyleen, met opname voor gereedschapsschachten. De gereedschapsdrager kan als afzonderlijke unit voor transport en opslag worden gebruikt, maar is ook geschikt als flexibele component in een transportwagen, CNC-kast, CNC-stelling en UNIT-draagrail.

Toepassing:

Voor het inhangen in draagrail, profielrail voor transportwagen, CNC-kasten en Multifix-rail.

Hoogte: 130 mm

Breedte: 240 mm

Diepte: 148 mm

Aantal gereedschapsopnames: 8

Hartafstand A: 55 mm

Belastbaarheid: 20 kg

Technische beschrijving

Aantal gereedschapsopnames	8
Hoogte	130 mm
Belastbaarheid	20 kg

Breedte	240 mm
Materiaal	Polypropyleen
Hartafstand A	55 mm
voor gereedschapsschachten	SK 30
Diepte	148 mm
Producttype	CNC-dragersysteem