



12-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 3/8inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	631105 3/8
GTIN	4018754001552
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst met **AS-Drive**-profiel.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

Lengte	23 mm
Ø uitgangzijde	13,7 mm
Sleutelwijdte	9,53 mm
Sleutelwijdte	3/8 inch
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Producttype	Dop

