



Kartelfreesgereedschap universeel, Schachtgrootte: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290210 20
GTIN	4030741257469
Artikelklasse	29H

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

HM-lagerbus voor een hogere slijtvastheid.

Snelle gereedschapsinstelling door instelspindel.

Voordeel:

- **Geringe trillingen.**
- **Instelschaal en synchroon lopende instelspindel voor instelling van de werkstuk-Ø.**
- **Kortere insteltijden en daardoor lagere kosten per stuk.**
- **Correctie van de vrijloophoek van de kartelwielen.**
- **Hogere slijtvastheid door speciaal gehard oppervlak.**
- **Voor hogere voedings- en snijsnelheden.**

Technische beschrijving

Schacht hoogte	20 mm
Werkgebied	10 - 250 mm
Schacht breedte	20 mm
HM-bus, dekring, schroef	299920 1
voor kartelboring-Ø d ₂	8 mm
voor kartel-Ø d ₁	25 mm

voor kartelbreedte b	6 mm
Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RGE30° 2×AA
voor kartelprofiel	RGE45° BL/BR15°
Producttype	Kartelgereedschap

Accessoires

Set reserveonderdelen (3-delig), HM-bus, dekring, schroef Type 1	299920 1
---	----------