



## 12-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 9/32inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	631105 9/32
GTIN	4018754001521
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst met **AS-Drive**-profiel.

#### Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

### Technische beschrijving

Sleutelwijdte	7,14 mm
Lengte	23 mm
Ø uitgangzijde	10,7 mm
Sleutelwijdte	9/32 inch
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Producttype	Dop

