

Garant**T-groefstuk met spanschroef, Groefbreedte B / klemdikte S: 14/40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360024 14/40
GTIN	2050001853943
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilinderkopbout met binnenzeskantbout DIN912, sterkteklasse 12.9. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M12
Lengte spanschroef	45 mm
Groefbreedte B	14 mm
Klemdikte S	40 mm

Serie	ZeroClamp
Producttype	T-groefstuk