

Garant**T-groefstuk met spanschroef, Groefbreedte B / klemdikte S: 22/40 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360024 22/40
GTIN	2050001853974
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilinderkopbout met binnenzeskantbout DIN912, sterkteklasse 12.9.

Schroefdraad M: M20

Lengte spanschroef: 55 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M20
Lengte spanschroef	55 mm
Groefbreedte B	22 mm
Klemdikte S	40 mm
Serie	ZeroClamp
Producttype	Toebehoren voor nulpuntspansysteem

