

Garant**T-groefstuk met spanschroef, Groefbreedte B / klemdikte S: 22/50 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360024 22/50
GTIN	2050001854025
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilinderkopbout met binnenzeskantbout DIN912, sterkteklasse 12.9.

Schroefdraad M: M20

Lengte spanschroef: 65 mm

Technische beschrijving

Lengte spanschroef	65 mm
Schroefdraad M	M20
Groefbreedte B	22 mm
Klemdikte S	50 mm
Serie	ZeroClamp
Producttype	Toebehoren voor nulpuntspansysteem

