



Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/3Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 32/3L
GTIN	4056544199096
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreesen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229908 (T15; 3,1 Nm)
Opnamedraad M	M16
Totale lengte L_{totaal}	43 mm
Ø D_3	11 mm
Wisselplaatafmeting	12
geschikte wisselplaat	XD.. 1205
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Aantal snijkanten Z	3
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	2,5 mm
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor α_{\max}	10,3 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,67 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229908
-------------	--------