

**Garant****CNMG 190624, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250343 HB7010-1
GTIN	4045197779755
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 190624 HB7010-1 Soort: HB7010-1

Spaanbreker: SG

Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 8 mmVoeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 8 mm
Hoekradius	2,4 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Snedecndities	continu
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,

Spaanbreker	SG
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190624
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien