

**Garant****KNUX 160410R, Soort: HB7010-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

KNUX 160410R HB7010-1 Soort: HB7010-1

Spaanbreker: SM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mmVoeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Hoekradius	1 mm
Spaanbreker	SM
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Snedeccondities	continu
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien