

Garant**SNMG 150616, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251332 HB7010-1
GTIN	4045197780133
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150616 HB7010-1 Hoekradius: 1,6 mm
Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Hoekradius	1,6 mm
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SG
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150616
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien