

Garant**SNMG 190624, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190624 HB7010-1 Hoekradius: 2,4 mm
Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	2,4 mm
Soort	HB7010-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Spaanbreker	SG

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190624
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien