

**Reduceerhulzen gesleufd, Schacht-Ø d1 / span-Ø d2: 25/10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 319428 25/10 |
| GTIN | 4045197781796 |
| Artikelklasse | 32V |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275 – 319405).

Gesleufde uitvoering – uitlijning van het gereedschap mogelijk via fixeerschroef, klemming via boorstanghouder.

Toepassing:

Voor Ø-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|--------------|
| Schacht-Ø d ₁ | 25 mm |
| Span-Ø d ₂ | 10 mm |
| l ₁ | 60 mm |
| Ø d ₄ | 30 mm |
| l ₂ | 10 mm |
| Producttype | Reduceerhuls |