

**Reduceerhulzen gesleufd, Schacht-Ø d1 / span-Ø d2: 40/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319428 40/12
GTIN	4045197782052
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275 – 319405).

Gesleufde uitvoering – uitlijning van het gereedschap mogelijk via fixeerschroef, klemming via boorstanghouder.

Toepassing:

Voor Ø-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.

Technische beschrijving

Span-Ø d ₂	12 mm
Schacht-Ø d ₁	40 mm
l ₂	10 mm
l ₁	79 mm
Ø d ₄	45 mm
Producttype	Reduceerhuls