

**Reduceerhulzen gesleufd, Schacht-Ø d1 / span-Ø d2: 40/25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319428 40/25
GTIN	4045197782106
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275 – 319405).

Gesleufde uitvoering – uitlijning van het gereedschap mogelijk via fixeerschroef, klemming via boorstanghouder.

Toepassing:

Voor Ø-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.

Technische beschrijving

Ø d ₄	45 mm
l ₂	10 mm
l ₁	79 mm
Schacht-Ø d ₁	40 mm
Span-Ø d ₂	25 mm
Producttype	Reduceerhuls