

**Reduceerhulzen gesleufd, Schacht-Ø d1 / span-Ø d2: 50/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319428 50/12
GTIN	4045197782120
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275 – 319405).

Gesleufde uitvoering – uitlijning van het gereedschap mogelijk via fixeerschroef, klemming via boorstanghouder.

Toepassing:

Voor Ø-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.

Technische beschrijving

l_1	90 mm
$\varnothing d_4$	55 mm
Span-Ø d_2	12 mm
Schacht-Ø d_1	50 mm
l_2	10 mm
Producttype	Reduceerhuls