



Precisie-borgveertang met begrenzingsaanslag, Type: A11



Bestelgegevens

Bestelnummer	719892 A11
GTIN	4003773079606
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Met instelbare begrenzingsaanslag.

Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed. Scharnier met **geïntegreerde openingsveer**.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Toepassing borgveertangen: Buitenring gebogen

totale lengte: 130 mm

Voor buitenborgveer-Ø: 10 - 25 mm

Punt-Ø: 1,3 mm

Technische beschrijving

totale lengte	130 mm
Voor buitenborgveer-Ø	10 - 25 mm

Toepassing borgveertangen	Buitenring gebogen
Bekvorm	90° gebogen
Norm	DIN 5254 B
Vorm	B
Punt-Ø	1,3 mm
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal staal
Oppervlak	grijs gefosfateerd
met begrenzingsaanslag	ja
Scharnier met geïntegreerde openingsveer	ja
Handvat met vastzetmechanisme	nee
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Sicherungsringzange