



Precisie-borgveertang met begrenzingsaanslag, Type: A21



Bestelgegevens

Bestelnummer	719892 A21
GTIN	4003773079613
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Met instelbare begrenzingsaanslag.

Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed. Scharnier met **geïntegreerde openingsveer**.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Toepassing borgveertangen: Buitenring gebogen

totale lengte: 165 mm

Voor buitenborgveer-Ø: 19 - 60 mm

Punt-Ø: 1,8 mm

Technische beschrijving

Toepassing borgveertangen	Buitenring gebogen
Norm	DIN 5254 B

Punt-Ø	1,8 mm
Bekvorm	90° gebogen
Voor buitenborgveer-Ø	19 - 60 mm
Vorm	B
totale lengte	165 mm
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal staal
Oppervlak	grijs gefosfateerd
met begrenzingsaanslag	ja
Scharnier met geïntegreerde openingsveer	ja
Handvat met vastzetmechanisme	nee
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Sicherungsringzange