

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush type C Ø 50 mm Schacht-Ø 6 mm, BB-ZS, Korrelgrootte: 120**Bestelgegevens**

Bestelnummer	573547 120
GTIN	54046719316330
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Spandoorn (**schacht-Ø 6 mm**) met segmenten gegoten.

Met gebogen borstelharen (type C) voor de **bewerking van geprofileerde oppervlakken.**

Toepassing:

Let op de draairichting.

Toepassing op rechte slijpers of flexibele assen zonder verdere toebehoren.

Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Borstelbreedte	10 mm

Kleur	wit
Borstel-Ø D ₁	50 mm
Korrelgrootte	120
Schacht-Ø D _s	6 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramik
Productnaamattribuut	BB-ZS
Fabrikantnummer	BB-ZS
Producttype	Ronde borstel