

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush type C Ø 50 mm Schacht-Ø 6 mm, BB-ZS, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 573547 80      |
| GTIN          | 54046719316323 |
| Artikelklasse | 53M            |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Spandoorn (**schacht-Ø 6 mm**) met segmenten gegoten.

Met gebogen borstelharen (type C) voor de **bewerking van geprofileerde oppervlakken.**

**Toepassing:**

Let op de draairichting.

Toepassing op rechte slijpers of flexibele assen zonder verdere toebehoren.

**Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid.** Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.

**Technische beschrijving**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Borstel-Ø D <sub>1</sub> | 50 mm |
| Borstelbreedte           | 10 mm |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Maximaal toerental       | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Korrelgrootte            | 80                      |
| Kleur                    | geel                    |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 6 mm                    |
| Slijpmiddelaanduiding    | Keramik                 |
| Productnaamattribuut     | BB-ZS                   |
| Fabrikantnummer          | BB-ZS                   |
| Producttype              | Ronde borstel           |