

KÄRCHER**Nat- en droogzuiger, Artikelomschrijving producent: NT27ME****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Artikelklasse	07C

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige universele **nat- en droogzuigers** met hoog zuigvermogen en compacte constructie, slang- en accessoirehouder aan het apparaat. **Automatische uitschakeling** bij het bereiken van de maximale vulhoogte van het reservoir.

- **Vouwfilter maakt nat- en droogzuigen zonder filteruitname mogelijk.**
- **Het automatische filterreinigingssysteem Tact maakt werken zonder onderbreking mogelijk, tegen geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van het filter.**
- **Dankzij de centrale draaischakelaar kan er gemakkelijk tussen de zuigprogramma's worden geschakeld.**
- **Mobiele universele zuiger.**
- **Met edelstalen reservoir en patroonfilter.**
- **Robuust reservoir van 27 liter met bumper en zwenkwielen.**

Levering:

Inclusief zuigslang met bocht, metalen zuigbuis 2x0,5 m, vloer- en voegenzuigmond, vlakgevouwen of papieren filter.

Opmerking:

Voor oliën en oliehoudende media industriële zuiger nr. 078522 gebruiken.

Technische beschrijving

Stofklasse – zuiger	L
Nominale aansluitwijdte	35 mm
Hoogte	540 mm
Lengte	420 mm
Wattage	1380 W
Kabellengte	7,5 m
Gewicht	8,2 kg
Vacuüm	200 mbar
Breedte	420 mm
Geluidsproductie	72 dB(A)
Fabrikantnummer	NT 27/1 Me Adv *EU
Aantal turbines	1
Inhoud van de bak	27 l
Zuigslanglengte	2,5 m
Luchtvolumestroom	67 l/s
Filtersysteem	Patroonfilter
Bijzonderheid	Edelstalen reservoir, bijzonder mobiel
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Nat- en droogzuiger

Accessoires

Filterzakken, set5-delig Geschikt voor zuigertype NT27	072808 NT27
Schuin rubberen mondstuk Nominale aansluitwijdte DN35	078527 DN35
Patroonfilter Geschikt voor zuigertype NT27	072807 NT27
Adapterstuk, Ø 40-35 mm Nominale aansluitwijdte DN35	078538 DN35
Voegenzuigmond smal, 13 mm Nominale aansluitwijdte DN35	078528 DN35