

Garant
Boorstanghouder gesleufd Vorm E2, VDI 40, Boring d2 (H7): 16mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319276 16
GTIN	4045197782465
Artikelklasse	31V

Omschrijving
Uitvoering:

- **Omsluiting van de boorstang, en daardoor trillingsdemping en voorkoming van trillingen.**
- **Interne en externe koeling mogelijk.**

Doorsteken van de boorstang in schacht bij gr. 10 – 20 mogelijk.

Opmerking:

Reservedelen nr. 319287 - 9288 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

Technische beschrijving

Boring d ₂ (H7)	16 mm
l ₆	90 mm
l ₇	95 mm
d ₈	45 mm
Schroefdraad M	M22×1,5
l ₈	50 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
Producttype	VDI-boorstanghouder