

Garant**Boorstanghouder gesleufd Vorm E2, VDI 40, Boring d2 (H7): 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319276 25
GTIN	4045197782489
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Omsluiting van de boorstang, en daardoor trillingsdemping en voorkoming van trillingen.**
- **Interne en externe koeling mogelijk.**

Doorsteken van de boorstang in schacht bij gr. 10 – 20 mogelijk.

Opmerking:

Reservedelen nr. 319287 - 9288 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

Technische beschrijving

l_7	100 mm
l_6	108 mm
Boring d_2 (H7)	25 mm
d_8	55 mm
Schroefdraad M	M22×1,5
l_8	63 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
Producttype	VDI-boorstanghouder