

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250022 16/09
GTIN	4045197781871
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboomschroef	259018 6
Verenset	259044 5
ISO-code houder	PCKNR/L 1616H09
Koplengte L <sub>1</sub>	22 mm
Plaatafmeting	9 mm
Kniehefboom	259015 9
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Set verende stiften	259047 3
Schachtgrootte	16 mm
Onderlegplaat	259031 27
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
Totale lengte L	100 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Verenset10-delig Type 5	259044 5
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Kniehefboom Type 9	259015 9