

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250023 20/09 |
| GTIN | 4045197782618 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Totale lengte L | 125 mm |
| ISO-code houder | PCKNR/L 2020K09 |
| Plaatafmeting | 9 mm |
| Functiebreedte L ₄ | 25 mm |
| Kniehefboomschroef | 259018 6 |
| Kniehefboom | 259015 9 |
| Onderlegplaat | 259031 27 |
| geschikte wisselplaat | CN.. 09T3.. |
| Koplengte L ₁ | 20 mm |
| Schachtgrootte | 20 mm |
| Set verende stiften | 259047 3 |
| Verenset | 259044 5 |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 75 graden |

| | |
|-------------|---------------------|
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Kniehefboom Type 9 | 259015 9 |
| Verende stiften, set10-delig Type 3 | 259047 3 |
| Kniehefboomschroef Type 6 | 259018 6 |
| Verenset10-delig Type 5 | 259044 5 |
| Onderlegplaat Type 27 | 259031 27 |