

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	170 mm
Onderlegplaat	259031 35
ISO-code houder	PCKNR/L 3232P16
Koplengte L ₁	34 mm
Schachtgrootte	32 mm
Functiebreedte L ₄	40 mm
Verenset	259044 6
Set verende stiften	259047 4
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Kniehefboom	259015 12
Kniehefboomschroef	259018 11
Plaatafmeting	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 35	259031 35
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Kniehefboom Type 12	259015 12