

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	PCKNR/L 3232P19
Functiebreedte L ₄	40 mm
Verenset	259044 7
Koplengte L ₁	40 mm
Plaatafmeting	19 mm
Kniehefboomschroef	259018 13
Schachtgrootte	32 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Set verende stiften	259047 5
Onderlegplaat	259031 36
Totale lengte L	170 mm
Kniehefboom	259015 13
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Verenset10-delig Type 7	259044 7
Kniehefboom Type 13	259015 13
Onderlegplaat Type 36	259031 36