



## Hoge voedingsfrees MFH mini, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/7mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Artikelklasse	250

### Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Opnamedraad M	M16
$\varnothing D_3$	35 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Aantal snijkanten Z	7
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	42 mm
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	33,3 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\text{max}}$	0,52 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------