

Weidmüller **Kabelschaar, met tweecomponenten-grepen VDE-isolatie, Totale lengte: 185mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	730250 185
GTIN	4008190020163
Artikelklasse	73H

Omschrijving**Uitvoering:**

Grepen met **isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Kop met sikkelvormige snijkanten. Armen met kunststof grepen. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit	35 mm ²
totale lengte	185 mm
Snijcapaciteit tot Ø	8 mm
Fabrikantnummer	KT8
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Kunststof bekleding
Bediening	mechanisch, eenhands
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed

Oppervlak	blank
met openingsveer	nee
Producttype	Schaar