

**Weidmüller** **Kabelschaar, met tweecomponenten-grepen VDE-isolatie, Totale lengte: 225mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	730250 225
GTIN	4008190181970
Artikelklasse	73H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Grepen met **isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Kop met sikkelvormige snijkanten. Armen met kunststof grepen. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.

**Toepassing:**

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

**Materiaal:**

**Speciaal gereedschapsstaal**, matrijsgesmeed.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit	70 mm <sup>2</sup>
Snijcapaciteit tot Ø	12 mm
totale lengte	225 mm
Fabrikantnummer	KT12
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Kunststof bekleding
Bediening	mechanisch, eenhands
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed
Oppervlak	blank

met openingsveer	nee
Producttype	Schaar