



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 21-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	638166
GTIN	4018754260836
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor bouten / moeren gs_profil_6kant-einsatz M6 – M20 en voor bougies.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

Levering:

Doppen 6-kant: 15 st. nr. 642200 maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Doppen voor bougies: 1 st. nr. 642450 maat 16

Dwarsgreep: 1 St. nr. 641300

Verlengstukken: 2 St. nr. 641000 maat 130; 255

Cardangewricht: 1 St. nr. 641600

Ratel: 1 St. nr. 640100

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Lengte: 454 mm

Breedte: 253 mm

Hoogte: 64 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-30 mm

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Aantal delen	21
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-30 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	454 mm
Breedte	253 mm
Hoogte	64 mm