



Assortiment doppen voor Torx®, 1/2 inch-vierkant 21-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	639701
GTIN	4018754260959
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buiten-Torx®-schroeven met schroefdraad M8 – M20. Binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M4 – M14.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

Levering:

Doppen voor Torx®: 7 st. nr. 642700

maat E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Bitdoppen voor Torx®: 9 st. nr. 643650

maat TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Verlengstukken: 3 st. nr. 641000

maat 50; 130; 255

Cardangewricht: 1 St. nr. 641600

Ratel: 1 St. nr. 640100

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Hoogte: 64 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	21
Lengte	413 mm
Breedte	225 mm
Hoogte	64 mm
Producttype	Dopsleutel