

**KERN****Platformweegschaal, type DS met hoge resolutie, Maximaal weegbereik:  
16kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479610 16
GTIN	4045761096226
Artikelklasse	47D

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Robuuste platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.**
- **Afleesunit met cijferhoogte 18 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.**
- **Robuust platform met beschermhoes voor de afleesunit.**
- **Gemakkelijke, zelfverklarende (ja/nee) dialoog op het display.**
- **Werkt op netstroom en accu (accu op aanvraag).**
- **Weegeenheden (bijv. schroefgewicht) vrij te programmeren.**
- **Met automatische referentie-optimalisering voor nauwkeurig tellen.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justiegewicht op aanvraag).**
- **Aantallen: Referentie-aantallen instelbaar op 1, 5, 10, 20 stuks.**
- **Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**
- **Numerieke tarravoortrek voor bekend verpakkingsgewicht. Nuttig bij controle van vulhoeveelheden.**
- **Percentagebepaling: weergave van de afwijking van het referentiegewicht in % i.p.v. gram.**

**Levering:**

Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

**Accessoires:**

Interne en externe accu, justergewicht, wandhouder, printer en statief op aanvraag.

Aansluiting: RS232C-aansluiting

Kalibratie: Prijs op aanvraag

Aflezings: 0,1 g

Reproduceerbaarheid: 0,1 g

Insteltijd: 3 s

Stuksgewicht minimaal: 1 g

Afmetingen weegplateau: 308x318 mm

Nettogewicht: 7,5 kg

## Technische beschrijving

Fabrikantnummer	DS
Insteltijd	3 s
Aflezings	0,1 g
Stuksgewicht minimaal	1 g
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Nettogewicht	7,5 kg
Afmetingen weegplateau	308x318 mm
Reproduceerbaarheid	0,1 g
Maximaal weegbereik	0 - 16 kg
Serie	DS
Energievoorziening	Netvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	0
Nominale spanning	230 V
Cijferhoogte afleesunit	18 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Platformweegschaal

## Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Weegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50

